

製品の仕様は事前の告知なく変更する場合があります。詳細についてはお問い合わせ下さい。  
お問い合わせ先: 株式会社 ナックイメージテクノロジー 映像制作グループ TEL:03-5211-7932

### 4" x 5.65" / 4" x 4" ライトウェイトマットボックス LMB-15



LMB-15セットコンプリート, K0.60047.0  
構成内容  
- 1x ベーシックモジュール, K2.66012.0  
- 1x 3フィルタステージ, K2.66013.0  
- 1x 2フィルタステージ, K2.66014.0  
- 3x 4x5.65"フィルタフレーム

LMB-15セット 2ステージ, K0.60048.0  
構成内容  
- 1x ベーシックモジュール, K2.66012.0  
- 1x 2フィルタステージ, K2.66014.0  
- 2x 4x5.65"フィルタフレーム

LMB-15セット 3ステージ, K0.60049.0  
構成内容  
- 1x ベーシックモジュール, K2.66012.0  
- 1x 3フィルタステージ, K2.66013.0  
- 3x 4x5.65"フィルタフレーム




ライトシールド  
LMB 5 / LMB 15用  
K2.47244.0




4" x 5.65" フィルタフレーム  
スベア用, K2.47669.0



4" x 4" フィルタフレーム  
K2.47104.0




マスクセット LMB-15用  
K2.66021.0: HD16x9およびスーパ16mm用  
K2.66022.0: 35mm用




クランプアダプタ  
K2.65103.0 ( 130mm )




クランプオン  
アダプタリング




クランプアダプタ  
K2.47243.0 ( 80mm )-A




クランプアダプタ  
K2.47242.0 ( 87mm )-B




クランプアダプタ  
K2.47241.0 ( 95mm )-C



クランプアダプタ  
K2.47253.0 ( 104mm )-I



クランプアダプタ  
K2.52097.0 ( 110mm )




クランプアダプタ  
K2.47240.0 ( 114mm )-D

= レンズ径

K2.47671.0 (φ 80mm)\*  
\*ビデオレンズ用  
K2.47672.0 (φ 80mm)-HS\*  
\*ツァイススーパースピードレンズ用  
K2.47673.0 (φ 85mm)  
K2.47674.0 (φ 86mm)  
K2.47675.0 (φ 87mm)\*  
\*ツァイスパリオゾナーレンズ用  
K2.47676.0 (φ 90mm)  
K2.47677.0 (φ 92mm)  
K2.47678.0 (φ 95mm)\*  
\*広角ビデオレンズ非対応  
K2.65031.0 (φ 95mm) WA\*  
\*フジノン13x4.5mm ビデオレンズ対応  
キヤノン11x4.7mm ビデオレンズ対応  
K2.47679.0 (φ 96mm)  
K2.47680.0 (φ 98mm)  
K2.47681.0 (φ 100mm)  
K2.47682.0 (φ 104mm)  
K2.65097.0 (φ 105mm)  
K2.47683.0 (φ 110mm)  
K2.47684.0 (φ 114mm)  
K2.47685.0 (φ 117mm)  
K2.47686.0 (φ 120mm)  
K2.47687.0 (φ 128mm)\*  
\*フジノン HAE5x6/10x10用  
K2.47688.0 (φ 128mm) WA\*  
\*フジノン HAE3x5 対応


### 4" x 5.65" / 4" x 4" ライトウェイトマットボックス LMB-5



4" x 5.65" ライトウェイトマットボックス  
LMB-5, K2.47670.0  
(フィルタフレーム無し)

ライトウェイトマットボックスLMB-5  
4" x 5.65" トレイセット  
K0.60032.0  
構成内容  
1x K2.47670.0 マットボックス本体  
2x K2.47669.0 4x5.65 フィルタフレーム

ライトウェイトマットボックス LMB-5  
4" x 4" トレイセット,  
K0.60032.A  
構成内容  
1x K2.47670.0 マットボックス本体  
2x K2.47104.0 4x4 フィルタフレーム




ライトシールド  
LMB 5 / LMB 15用  
K2.47244.0



4" x 5.65" フィルタフレーム  
スベア, K2.47669.0



4" x 4" フィルタフレーム  
K2.47104.0



マスクセットLMB-5用  
9.5-180mm (16mm レンズ用), K2.47108.0  
18-180mm (35mm レンズ用), K2.47109.0

#### LMB-15 テクニカルデータ

以下広角レンズに対応  
ビデオレンズ: 3.9mm  
16mmレンズ: 6mm  
35mmレンズ: 14mm (180mmまで)

また、4x5.65フィルタフレームを最大3枚使用可能

#### LMB-15の利点 (LMB-5と比較した場合)

+ 3.9mmの広角ビデオレンズに対応  
+ 脱着可能なサンシェードにより被写体との至近撮影が可能  
+ 2 または 3 枚のフィルタフレーム取付可能  
+ 2枚目のライトシールドを下側にも取付可能



#### LMB-5 テクニカルデータ



以下広角レンズに対応  
ビデオレンズ: 6mm  
16mmレンズ: 6mm  
35mmレンズ: 14mm (180mmまで)

また、4x4フィルタフレームを2枚まで使用可能




### 6.6" x 6.6" ライトウェイトマットボックス LMB-4A

ウルトラプライム 8R対応のクランプオンマットボックス



LMB-4Aステップダウンリング  
134mm レンズ用 -P3  
ウルトラプライム8Rおよび  
マスターディオプタ 対応  
K2.47635.0



LMB-4A ステップダウンリング  
114 mmレンズ用 -P3  
マスタープライムおよび  
ウルトラプライム14mm対応  
K2.65084.0

6.6" x 6.6" ライトウェイトマットボックス  
LMB-4A, K2.47633.0  
ステップダウンリング無しで  
φ 156mmレンズに装着可能 -P2  
ウルトラプライム8mm~12mmレンズ対応


#### LMB-4 / LMB-4A テクニカルデータ

以下ミリ数の広角レンズに対応  
35mmレンズ: 10mm (LMB-4)  
8mm (LMB-4A)

6.6" x 6.6" フィルタを2枚装着可能  
重量: 約500g (1.1 lbs)

#### 補足:

LMB-4Iに広角レンズ対応を施した製品がLMB-4Aです。  
広角に対応した交換シェード(ワイドアングルリプレースメント  
シェード K2.65585.0)をLMB-4キャリアに取り付けることで  
LMB-4Aにアップグレードできます。  
なお、ステップダウンリングは両製品とも互換性を保持してい  
ます。





ワイドアングル  
リプレースメントシェード  
K5.65585.0  
LMB4をLMB-4Aに  
アップグレード  
(LMB-4Aは標準装備)




マスクセットLMB-4A  
ウルトラプライム12mm  
および14mm用  
K2.47634.0

### 4" x 4" ライトウェイトマットボックス LMB-3



アダプタリング  
K5.21723.0,  
( 80mm ) -A



アダプタリング / シリーズ 9  
K5.21723.0, ( 80mm ) -S  
シリーズ9 丸型フィルタ使用可能

#### LMB-3 テクニカルデータ:

以下レンズに対応  
16mmレンズ: 8mm (180mmまで)  
35mmレンズ: 16mm (180mmまで)

4x4フィルタを2枚使用可能  
シリーズ9丸型フィルタを1枚使用可能

重量: 約410g (0.9 lbs)